

Cablu de prelungire, 250 V, Tip: 10N



Date comandă

Numărul de comandă	081182 10N
GTIN	4003644009312
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Aprobate pentru utilizarea în aer liber și în încăperi umede (IP44). Rezistent împotriva uleiului, benzinei, razelor UV.

Cablu de cauciuc neopren cu fișă și conector din cauciuc, protejate împotriva stropirii.

Funcționare:

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu $\varnothing > 1$ mm, a se feri însă de scule și de sârme.

Descriere tehnică

Structura cablului	3G1,5
Tip	10N
Lungimea cablului	10 m
Clasa cablului	H07RN-F
Materialul cablului	Neopren
Rezistență la șocuri și protecție contra stropirii	Categoria 2 (K2) conform BGI

Clasă de protecție IP	IP 44
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip ștecăr intrare	F
Caracteristici nume produs	250 V
Tensiune de rețea	250 V
Tip produs	Cablu de prelungire

Accesorii

Sistem de suspendare pentru cabluri CableFix Tip L	081191 L
Sistem de suspendare pentru cabluri CableFix Tip S	081191 S
Sistem de suspendare pentru cabluri CableFix Tip XL	081191 XL