


Garant**Bac cu știfturi de poziționare, Pentru lățimea bacurilor: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	362622 160
GTIN	4067263100126
Clasa articolului	31S

Descriere**Execuție:**

- Oțel călit, nitrurat cu precizie de execuție ridicată (toleranță $\pm 0,01$ mm).
- Montaj simplu pe menhină.
- Acționare mecanică a știfturilor.
- Posibilitate de acționare cu aer comprimat a ventilelor bilaterală.
- Nicio diferență între bacul fix și mobil.
- Presiune necesară a aerului 5,5 bar

Aplicație:

Modificare rapidă pentru diferite tipuri de prelucrare.

- Fixare rapidă și cu precizie maximă la re poziționare.
- Manevrare a bacurilor de protecție fără irosire de timp.

Adaptat pentru:

GRESSEL Gripos GPS160, Gripos GPS160-VS, Gripos 2, Grepos-5S/5X-S, Grefors, S2 Duogrip, C2, Ecosos.

WNT NCG 160, HDG2 160, ZSG4 160, ESG4 160.

Descriere tehnică

Recomandat pentru codul de culoare	NC8
Recomandat pentru codul de culoare	TC

Fișă de date

Recomandat pentru codul de culoare	LC
Recomandat pentru codul de culoare	HD-Allmatic
Recomandat pentru codul de culoare	HiPo
Recomandat pentru codul de culoare	Titan2/TitanSense
Recomandat pentru codul de culoare	HD-GARANT
Tip produs	Bacuri de menghină