

## Garant

### Dorn cilindric, Coadă cilindrică, Pentru Ø capului de filetat D: 12mm



#### Date comandă

Numărul de comandă	210550 12
GTIN	4045197521491
Clasa articolului	21Z

#### Descriere

##### Execuție:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete cu fixare pe filet GARANT TopCut. **Bătaie radială ≤ 10 µm** datorită îmbinării feței conice cu fața plană.

Fără suprafață de antrenare (pentru prelucrarea HSC). **Toleranță = h6.**

##### Notă:

**Adâncime maximă de frezare** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = consultați dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.

Cheie de strângere = Cod 219987.

Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.

Reduceți datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

#### Descriere tehnică

Ø cozii $D_s$ h6	16 mm
Pentru Ø capului de filetat D	12 mm
Ø exterior $d_1$	11,8 mm
Moment de strângere recomandat	10 Nm
Lungimea totală L	65 mm
Serie	TopCut
Suport	Coadă cilindrică
Răcire interioară	da

Tip produs

---

Portscula pentru freză cu  
fixare pe filet și teșitoare