

Garant**Burghiu de centrare CNC la 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	210400 16
GTIN	4045197557551
Clasa articolului	21M

Descriere tehnică

Lungime cap l	20 mm
Ø capului de filetat D	16 mm
Lungimea tăișului L ₂	8 mm
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,8 mm/rot
Referință de prindere	16 mm
Serie	TopCut
Categorie	HB730
Materialul sculei	Carbura
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Număr de dinți Z	2
Unghiul la vârf	90 grad
Coadă tip	GARANT TopCut
Răcire interioară	nu

Tip produs

Placuță pentru găurirea
de centruire și găurire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	50 m/min	H
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	80 m/min	S
GG(G)	recomandat	160 m/min	K
Ulei	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		

Accesorii

Cheie de montaj Tip 13X4	219987 13X4
Adaptor pentru chei dinamometrice Tip 13X4	219986 13X4