

Garant GRIDLINE

Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 26×20G, Înălțime mm / număr de sertare: 800/6B**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 930605 800/6B |
| GTIN | 4067263100645 |
| Clasa articolului | 9GK |

Descriere**Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 30×24G, cu sertare 26×20G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------|--------|
| Înălțimea utilă | 700 mm |
| Înălțimea utilă pentru sertare | 700 mm |

| | |
|--|--|
| Lățimea utilă a sertarelor în G | 26 |
| Suprafață utilă a sertarelor în G | 26×20 |
| Adâncime utilă sertare | 500 mm |
| Număr de uși | 0 |
| Adâncimea utilă a sertarelor în G | 20 |
| Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime | nu |
| Adâncime | 600 mm |
| Sistem electronic de închidere – convertibil | da |
| Lățime utilă sertare | 650 mm |
| Număr de sertare | 6 |
| Înălțime | 800 mm |
| Număr raft culisant | 0 |
| Lățime | 750 mm |
| Greutate | 105 kg |
| Grosimea materialului | 1,2 mm |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă) | 100 % |
| Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 mm |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs | 26×20G |
| Tip produs | Dulap de scule |