

Garant GRIDLINE

**Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 20×20G, Înălțime mm / număr de sertare: 900/7****Date comandă**

Numărul de comandă	930505 900/7
GTIN	4067263100621
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 24×24G, cu sertare 20×20G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

**Descriere tehnică**

Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Înălțimea utilă pentru sertare	800 mm

Adâncime	600 mm
Număr de uși	0
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Greutate	105 kg
Lățime	600 mm
Înălțime	900 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Înălțimea utilă	800 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Număr de sertare	7
Lățime utilă sertare	500 mm
Număr raft culisant	0
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Dulap de scule