

Garant GRIDLINE

**Dulap de scule complet cu sertare 200 kg, 36×20G, Înălțime mm / număr de sertare: 900/7A****Date comandă**

Numărul de comandă	930715 900/7A
GTIN	4067263100744
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 40×24G, cu sertare 36×20G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Sertar cu înălțime de **50 mm cu 75 kg** capacitate portantă. Sertar cu înălțime de **peste 75 mm cu 200 kg** capacitate portantă.

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

**Descriere tehnică**

Lățime	1000 mm
--------	---------

Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Lățime utilă sertare	900 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×20
Înălțimea utilă	800 mm
Înălțime	900 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	36
Număr raft culisant	0
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Adâncime utilă sertare	500 mm
Greutate	144 kg
Număr de sertare	7
Număr de uși	0
Adâncime	600 mm
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	36×20G
Tip produs	Dulap de scule