

Garant GRIDLINE

**Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 26×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 1000/8B****Date comandă**

Numărul de comandă	931105 1000/8B
GTIN	4067263091684
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 30×28G, cu sertare 26×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere la distanța de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

**Descriere tehnică**

Lățime	750 mm
Lățime utilă sertare	650 mm

Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Adâncime utilă sertare	600 mm
Adâncime	700 mm
Număr raft culisant	0
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Înălțime	1000 mm
Insertie din cauciuc cu caneluri în marginea împotriva alunecării dispusă pe 3 părți	nu
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Număr de uși	0
Greutate	159 kg
Număr de sertare	8
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
ComfortClose	nu
Înălțimea utilă pentru sertare	900 mm
Înălțimea utilă	900 mm
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de insertie
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26×24G
Tip produs	Dulap de scule