

Garant GRIDLINE

Dulap de scule complet cu sertare 200 kg, 26×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 1250/10A**Date comandă**

Numărul de comandă	931115 1250/10A
GTIN	4067263100980
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 30×28G, cu sertare 26×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere la distanța de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Sertar cu înălțime de **50 mm cu 75 kg** capacitate portantă. Sertar cu înălțime de **peste 75 mm cu 200 kg** capacitate portantă.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Descriere tehnică

Înălțimea utilă pentru sertare	1150 mm
Număr de uși	0
Adâncime	700 mm
Greutate	197 kg
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Înălțimea utilă	1150 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime utilă sertare	650 mm
Adâncime utilă sertare	600 mm
Lățime	750 mm
Număr de sertare	10
Număr raft culisant	0
ComfortClose	nu
Insertie din cauciuc cu caneluri în marginea împotriva alunecării dispusă pe 3 părți	nu
Înălțime	1250 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de insertie
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26×24G
Tip produs	Dulap de scule

