

Garant GRIDLINE

Cărucior de montaj cu sertare 75 kg, 26×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 685/4A**Date comandă**

Numărul de comandă	931145 685/4A
GTIN	4067263101093
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:****Complet cu sertare 26×24G.**

Cărucioare pentru sertare de 30×28G cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, blocabil cu ajutorul roților de ghidaj. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părți, covor din cauciuc cu caneluri și mânere de împingere Haptoprene din 2 componente. O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Neapărat necesar pentru toate cărucioarele pentru montaj.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Înălțimea utilă pentru sertare	400 mm
Înălțime	685 mm
Cu margine împotriva alunecării	da
Lățime	750 mm
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Număr raft culisant	0
Înălțimea utilă	400 mm
Strat de rulare fără amprentă	da
Număr de roți fixe fără frână	2
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Lățime utilă sertare	650 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Înălțime utilă carcasă sertare	400 mm
Adâncime	700 mm
Înălțime carcasă sertare	500 mm
Carcasă deschisă sus	nu
Adâncime utilă sertare	600 mm
ComfortClose	nu
Număr de sertare	4
Capacitate portantă maximă	600 kg
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Ø roții	125 mm
Greutate	102 kg
Număr de uși	0
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Grosimea materialului	1,2 mm

Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26x24G
Tip produs	Cărucior de montaj