

Garant GRIDLINE

Cărucior de montaj cu sertare 75 kg, 20×20G, Înălțime mm / număr de sertare: 685/4A**Date comandă**

Numărul de comandă	930515 685/4A
GTIN	4067263101086
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:****Complet cu sertare 20×20G.**

Cărucior pentru montaj la 24×24G cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, role de ghidaj cu posibilitate de blocare. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părți, covor din cauciuc cu caneluri și mânere de împingere Haptoprene din 2 componente. O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Neapărat necesar pentru toate cărucioarele pentru montaj.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Cu margine împotriva alunecării	da
Număr de uși	0
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Înălțimea utilă pentru sertare	400 mm
Înălțimea utilă	400 mm
Greutate	76 kg
Strat de rulare fără amprentă	da
Înălțime carcasă sertare	500 mm
Număr raft culisant	0
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Carcasă deschisă sus	nu
Lățime utilă sertare	500 mm
Adâncime	600 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	400 mm
Număr de sertare	4
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Ø roții	125 mm
Capacitate portantă maximă	600 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime	600 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
ComfortClose	nu
Înălțime	685 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Grosimea materialului	1,2 mm

Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Cărucior de montaj