

Garant GRIDLINE

Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 36×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 1000/8A**Date comandă**

Numărul de comandă	931305 1000/8A
GTIN	4067263101031
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 40×28G, cu sertare 36×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Descriere tehnică

Număr raft culisant	0
Înălțime	1000 mm

Număr de uși	0
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Număr de sertare	8
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×24
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Înălțimea utilă pentru sertare	900 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	36
Adâncime	700 mm
Înălțimea utilă	900 mm
Greutate	195 kg
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Adâncime utilă sertare	600 mm
Lățime utilă sertare	900 mm
Lățime	1000 mm
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	36×24G
Tip produs	Dulap de scule