

Garant**APMT 133516 SR, HB7510, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă 215328 ST1400

GTIN 4045197673589

Clasa articolului 21A

Descriere**Notă:**Valori de referință pentru $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Rază la colț: 1,6 mm

Avans f_z per dinte: 0,15 mm**Descriere tehnică**Avans f_z per dinte 0,15 mm

Tip ST1400

Rază la colț 1,6 mm

Serie Softcut®

Cod ISO Plăcuță amovibilă APMT 133516 SR

Categorie HB7510

Materialul sculei Carbura

Tip produs Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		