

**ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A, 3×D, Referință: 24****Date comandă**

Numărul de comandă	231705 24
GTIN	7291075291155
Clasa articolului	23K

**Descriere****Execuție:**

Sistem de găurire cu cap interschimbabil SUMOCHAM pentru **prelucrare foarte eficientă a găurilor** cu tăișuri interschimbabile. **Mecanism de prindere unic** pentru fixarea comodă a inserției de tăiere fără șurub de prindere suplimentar. **Utilizare versatilă a materialelor** datorită programului cuprinzător de inserții de tăiere. **Stabilitate optimă a sculei** cu canale de răcire rășucite simultan pentru **concentricitate ridicată** și **cea mai mică cursă axială posibilă** a găurii de foraj. **Alte versiuni disponibile:** element de bază cu tijă rotundă, element de bază pentru prelucrarea șanfrenurilor pe alezaje atunci când este atașat un inel de șanfrenare, element de bază utilizat în special la strunguri cu mai multe axe, cu cap glisant și de producție.

**Clasa de toleranță:** IT8-IT9, concentricitate: 0,03 mm.

**Aplicație:**

Cu inserții de tăiere **Cod 231740 – 231790.**

**Livrare:**

Corp de bază cu cheie de montare pentru inserții de tăiere.

**Notă:**

- **Selectați strategia cu viteze de tăiere medii și viteze de avans mari.**
- **Fără avans rapid și fără inversare a axului în timpul retragerii.**
- **Găurirea suprafețelor convexe / concave: este necesară o rază de curbură  $> 15 \times D_c$  pentru reducerea vitezei de avans cu până la 50%.**
- **Pentru găurile perforate în cruce, diametrul maxim permis este de 1/4 din diametrul nominal  $D_c$ .**
- **Alezările în grup necesită condiții stabile, reducând spațiile dintre elementele piesei de prelucrat.**
- **Sunt posibile intrarea și ieșirea alezajului înclinat până la o înclinare de  $7^\circ$  cu avans redus (aprox. 20-30%).**
- **Convenție de desemnare: DCN [mărime]-[L<sub>i</sub>]-[ØD<sub>s</sub>]A-[L/D]**

**Exemple:**

**Cod 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D****Cod 231705 6 DCN 060-018-12A-3D****Descriere tehnică**

Ø cozii D <sub>s</sub>	32 mm
Interval Ø D <sub>c</sub>	24 - 24,9 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	72 mm
Lungimea cozii L <sub>s</sub>	60 mm
Serie	SUMOCHAM
Număr de dinți Z	2
Denumire articol Iscar	DCN 240-072-32A-3D
Denumirea producătorului	DCN 240-072-32A-3D
Execuție	3×D
Coadă tip	ISO 9766
Utilizare găurire	concav
Utilizare găurire	Alezare transversală
Utilizare găurire	Pachet pentru alezare
Utilizare găurire	convex
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile