

Garant**APMT 180508 ER, HB7630, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	215244 INOX
GTIN	4045197601018
Clasa articolului	21A

Descriere**Notă:**

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p_{max}} = 9$ mm.

Descriere tehnică

Tip	INOX
Avans f_z per dinte	0,2 mm
Rază la colț	0,8 mm
Serie	Softcut®
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 180508 ER
Categorie	HB7630
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	M
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		