

Adaptor USB de încărcare, Tip: 2



Date comandă

Numărul de comandă	081149 2
GTIN	4008496066162
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

- **Putere totală: 38 W pentru încărcare optimizată și rapidă**
- **Cea mai nouă tehnologie GN**
- **Tendință tehnologică: Power Delivery și Quick Charge pentru încărcare rapidă și inteligentă**
- **Intrare AC: 100-240 V ~ 1,0 A 50-60 Hz**
- **1x conexiune USB tip C: 5 V/3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A (max. 20 W)**
- **1X conexiune USB A QC: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A (max. 18 W)**
- **Încărcare simultană a până la 2 dispozitive**
- **Super ușor, foarte la îndemână și compact**
- **Design modern și de înaltă calitate**
- **Calitate garantată și dovedită VARTA**

Descriere tehnică

Număr de locuri de încărcare pentru USB	2
Tensiune nominală	100 - 240 V
Lungime	80 mm

Fișă de date

Înălțime	195 mm
Frecvență de rețea	50 - 60 Hz
Număr maxim de locuri de încărcare	2
Lățime	35 mm
Denumirea producătorului	VARTA Speed Charger 38 W
Tip produs	Încărcător