

# Yale

## Dispozitiv hidraulic cu gheară ridicătoare YAM, Capacitate portantă: 10t



### Date comandă

Numărul de comandă	086046 10
GTIN	4025092154000
Clasa articolului	08Y

### Descriere

**Execuție:**

Ridicător de mașină cu dimensiuni compacte, sarcina poate fi ridicată atât cu gheara ridicătoare cât și cu capul. Stabilitate înaltă, pârghia de pompă poate fi rotită la 270° (nu Ref. 2).

**Aplicație:**

Ridicarea, centrarea și schimbarea poziției mașinilor sau sarcinilor asemănătoare precum și pentru lucrări generale de reparație și montaj.

### Descriere tehnică

Lungime gheară	60 mm
Înălțime	325 mm
Capacitate portantă maximă	10 t
Înălțime minimă de poziționare	33 mm
Greutate	38 kg
Revenire cu arc automată	da

Înălțimea cursei	145 mm
Lățime	240 mm
Lățime gheară	100 mm
Lungime	280 mm
Tip produs	Ridicător hidraulic de mașini