

Garant**Burghiu suport HiPer-Drill, 8xD, Ø DC: 14mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 231615 14 |
| GTIN | 4045197603180 |
| Clasa articolului | 21S |

Descriere**Execuție:**

- **Cele mai mari viteze de avans și performanțe maxime datorită materialului și geometriei plăcuței.**
- **Poziționare exactă a plăcuței datorită locașului prismatic și prindere sigură datorită găurii centrale.**
- **Precizie ridicată a concentricității în stare montată.**
- **Fixarea cozii pentru stabilitate optimă la utilizare.**

Aplicație:

Utilizare în poziție verticală și rotativă. Pentru găuri cu o precizie de până la IT9.

Recomandare:

Amplasarea orificiului de ghidare.

Notă:

La cerere, se pot livra și alte dimensiuni de până la Ø 50,99 mm.

Șurubul de strângere trebuie înlocuit la fiecare a cincea schimbare a plăcuței. reduceți valorile v_c cu 20 %.

Pentru atingerea concentricității optime vă rugăm să prindeți burghiul în mandrina hidraulică (de ex. Cod 302026 Ref. 20). Prindeți o parte cât mai mică din burghiu pentru a obține stabilitate optimă.

Pentru utilizarea în condiții de siguranță a burghiului, este necesară realizarea unei găuri de ghidare prealabile 1,5xD cu burghiul 231600, cu aceeași dimensiune și același tip ca ale plăcuței.

Executarea unei găuri de ghidare crește siguranța procesului.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|---------------|
| Interval Ø D _c | 14 - 14,49 mm |
| Lungime utilă L ₁ | 116 mm |

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Ø cozii D _s | 16 mm |
| Șurub de strângere | 231999 8IP (0,9 Nm) |
| Lungimea cozii L _s | 48 mm |
| Serie | HiPer-Drill |
| Număr de dinți Z | 2 |
| Lungimea totală L | 187 mm |
| Execuție | 8xD |
| Coadă tip | ISO 9766 |
| Utilizare găurire | Condiționat găurire transversală |
| Utilizare găurire | Condiționat centruire oblică |
| Utilizare găurire | Condiționat găurire în set |
| Utilizare găurire | Condiționat ieșire oblică |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Burghiu cu plăcuțe amovibile |

Accesorii

| | |
|---|------------|
| Șurub Torx Plus® Acționare 8IP | 231999 8IP |
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,9 Nm | 211750 0,9 |