

Garant

Dorn cilindric din carbură, scurt, Coadă cilindrică, Pentru Ø capului de filetat D: 20mm



Date comandă

Numărul de comandă	210561 20
GTIN	4045197558060
Clasa articolului	21Z

Descriere

Execuție:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. **Bătaie radială ≤ 10 µm** datorită îmbinării feței conice cu fața plană.

Fără suprafață de antrenare (pentru prelucrarea HSC). **Toleranță = h6.**

Notă:

Adâncime maximă de frezare = $L_1 + l$; l = consultați dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.

Cheie de strângere = Cod 219987.

Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.

Reduceți datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

Descriere tehnică

Lungime utilă L_1	108 mm
Ø cozii D_s h6	20 mm
Pentru Ø capului de filetat D	20 mm
Ø exterior d_1	19,8 mm
Moment de strângere recomandat	25 Nm
Lungimea totală L	160 mm
Serie	TopCut
Suport	Coadă cilindrică
Răcire interioară	da

Tip produs

Portscula pentru freză cu
fixare pe filet și teșitoare