

Garant**Freză-disc cu arbore Lățime ap = 4 mm, Ø D: 100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218560 100
GTIN	4045197462404
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

Aplicație:

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Piese de schimb:

Cod 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP9**.

Se pot achiziționa freze-disc cu Ø până la D = 200 mm.

Descriere tehnică

Lungimea totală L _{ges}	50 mm
Ø gulerului d ₁	48 mm
Ø tăișului D _c	100 mm

Adâncime maximă de tăiere $a_{e\max}$	24,2 mm
Ø orificiu prindere	27 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SNHX
Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	6
Număr plăcuțe amovibile	12
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	nu
Schimbare sculă	PowerCard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SN.. 1102
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Tip produs	Freză-disc

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219948