

Garant**Freză-disc cu arbore Lățime ap = 5 mm, Ø D: 80mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218562 80
GTIN	4045197462435
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

Aplicație:

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Piese de schimb:

Cod 219949 (TX9; 2,0 Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP9**.

Se pot achiziționa freze-disc cu Ø până la D = 200 mm.

Descriere tehnică

Ø tăişului D _c	80 mm
Lungimea totală L _{ges}	50 mm
Ø orificiu prindere	22 mm

Ø gulerului d_1	40 mm
Adâncime maximă de tăiere $a_{e\max}$	20 mm
Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	5
Plăcuță amovibilă compatibilă	SNHX
Lungimea gulerului L_1	15 mm
Număr plăcuțe amovibile	10
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	nu
Schimbare sculă	PowerCard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SN.. 1103
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Tip produs	Freză-disc

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219949
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP