

**Garant****Freză-disc cu arbore Lățime ap = 4 mm, Ø D: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218560 125
GTIN	4045197647559
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

**Aplicație:**

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

**Piese de schimb:**

Cod 219948 (TX9; 2,0 Nm).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP9**.

Se pot achiziționa freze-disc cu Ø până la D = 200 mm.

**Descriere tehnică**

Număr efectiv de tășuri Z <sub>ef</sub>	6
Plăcuță amovibilă compatibilă	SNHX
Ø tășului D <sub>c</sub>	125 mm
Ø orificiu prindere	40 mm

Ø gulerului $d_1$	70 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	50 mm
Adâncime maximă de tăiere $a_{e,max}$	23,7 mm
Număr plăcuțe amovibile	12
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	nu
Schimbare sculă	PowerCard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SN.. 1102
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Tip produs	Freză-disc

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219948