

**Garant****Dorn din carbură conic lung, Coadă cilindrică, Pentru Ø capului de filetat D: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	210570 10
GTIN	4045197522764
Clasa articolului	21Z

**Descriere****Execuție:**

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. **Bătaie radială ≤ 10 µm** datorită îmbinării feței conice cu fața plană.

Fără suprafață de antrenare (pentru prelucrarea HSC). **Toleranță = h6.**

**Notă:**

**Adâncime maximă de frezare** =  $L_1 + l$ ; l = consultați dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.

Cheie de strângere = Cod 219987.

Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.

Reduceți datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

**Descriere tehnică**

Ø cozii $D_s$ h6	20 mm
Ø exterior $d_1$	9,8 mm
Pentru Ø capului de filetat D	10 mm
Lungime utilă $L_1$	88 mm
Moment de strângere recomandat	5 Nm
Lungimea totală L	140 mm
Serie	TopCut
Suport	Coadă cilindrică
Răcire interioară	da

Tip produs

---

Portscula pentru freză cu  
fixare pe filet și teșitoare