

**Garant****Dorn cilindric cu atenuare a vibrațiilor, Coadă cilindrică, Pentru Ø capului de filetat D: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	210551 16
GTIN	4045197658883
Clasa articolului	21Z

**Descriere****Execuție:**

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete cu fixare pe filet GARANT TopCut. **Bătaie radială  $\leq 10 \mu\text{m}$**  datorită îmbinării feței conice cu fața plană.

Cu miez din carbură, fără suprafață de prindere.

**Notă:**

**Adâncime maximă de frezare** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = consultați dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.

Cheie de strângere = Cod 219987.

Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.

Reduceți datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

**Descriere tehnică**

Pentru Ø capului de filetat D	16 mm
Ø cozii $D_5$ h6	16 mm
Ø exterior $d_1$	15,8 mm
Lungime utilă $L_1$	42 mm
Moment de strângere recomandat	15 Nm
Lungimea totală L	90 mm
Serie	TopCut
Suport	Coadă cilindrică

Răcire interioară

da

Tip produs

Portscula pentru freză cu  
fixare pe filet și teșitoare