

Garant

Dorn cilindric cu atenuare a vibrațiilor, Coadă cilindrică, Pentru Ø capului de filetat D: 20mm



Date comandă

Numărul de comandă	210551 20
GTIN	4045197662293
Clasa articolului	21Z

Descriere

Execuție:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete cu fixare pe filet GARANT TopCut. **Bătaie radială $\leq 10 \mu\text{m}$** datorită îmbinării feței conice cu fața plană.

Cu miez din carbură, fără suprafață de prindere.

Notă:

Adâncime maximă de frezare = $L_1 + l$; l = consultați dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.

Cheie de strângere = Cod 219987.

Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.

Reduceți datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

Descriere tehnică

Pentru Ø capului de filetat D	20 mm
Ø exterior d_1	19,8 mm
Ø cozii D_5 h6	20 mm
Lungime utilă L_1	40 mm
Moment de strângere recomandat	25 Nm
Lungimea totală L	90 mm
Serie	TopCut
Suport	Coadă cilindrică

Răcire interioară	da
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare