

Garant**Freză-disc cu arbore Lățime ap = 4 mm, Ø D: 50mm**

Date comandă

Numărul de comandă	218560 50
GTIN	4045197462367
Clasa articolului	210

Descriere

Execuție:

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

Aplicație:

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Piese de schimb:

Cod 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP9**.

Se pot achiziționa freze-disc cu Ø până la D = 200 mm.

Descriere tehnică

Ø gulerului d ₁	32 mm
Număr efectiv de tășuri Z _{ef}	2
Lungimea totală L _{ges}	50 mm

Ø tăişului D _c	50 mm
Lungimea gulerului L ₁	15 mm
Adâncime maximă de tăiere a _{e max}	8,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SNHX
Ø orificiu prindere	16 mm
Număr plăcuțe amovibile	4
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	nu
Schimbare sculă	PowerCard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SN.. 1102
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Tip produs	Freză-disc

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219948
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2