

**Garant****Freză-disc cu arbore Lățime ap = 4 mm, Ø D: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218560 160
GTIN	4045197647566
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

**Aplicație:**

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

**Piese de schimb:**

Cod 219948 (TX9; 2,0 Nm).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP9**.

Se pot achiziționa freze-disc cu Ø până la D = 200 mm.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L <sub>ges</sub>	50 mm
Număr efectiv de tășuri Z <sub>ef</sub>	8
Ø tășului D <sub>c</sub>	160 mm

Ø gulerului d <sub>1</sub>	70 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SNHX
Ø orificiu prindere	40 mm
Adâncime maximă de tăiere a <sub>e max</sub>	41,2 mm
Număr plăcuțe amovibile	16
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	nu
Schimbare sculă	PowerCard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SN.. 1102
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Tip produs	Freză-disc

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219948
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP