

## Garant

### Dorn conic cu răcire interioară, Coadă Weldon, Pentru Ø capului de filetat D: 16mm



#### Date comandă

Numărul de comandă	210567 16
GTIN	4045197557810
Clasa articolului	21Z

#### Descriere

##### Execuție:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. **Bătaie radială  $\leq 10 \mu\text{m}$**  datorită îmbinării feței conice cu fața plană.

##### Notă:

**Adâncime maximă de frezare** =  $L_1 + l$ ; l = consultați dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.

Cheie de strângere = Cod 219987.

Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.

Reduceți datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

#### Descriere tehnică

Lungime utilă $L_1$	56 mm
Ø exterior $d_1$	15,8 mm
Pentru Ø capului de filetat D	16 mm
Moment de strângere recomandat	15 Nm
Lungimea totală L	115 mm
Ø cozii $D_s$	25 mm
Serie	TopCut
Suport	Coadă Weldon
Răcire interioară	da

Tip produs

---

Portscula pentru freză cu  
fixare pe filet și teșitoare