

Garant
Dorn conic, HSK-A 63, Pentru Ø capului de filetat D: 20mm

Date comandă

Numărul de comandă	210582 20
GTIN	4045197557988
Clasa articolului	21Z

Descriere
Execuție:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. **Bătaie radială $\leq 10 \mu\text{m}$** datorită îmbinării feței conice cu fața plană.

Notă:

Adâncime maximă de frezare = $L_1 + l$; l = consultați dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.

Cheie de strângere = Cod 219987.

Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.

Reduceți datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	104 mm
Lungime utilă L_1	78 mm
Pentru Ø capului de filetat D	20 mm
Ø exterior d_1	19,8 mm
Moment de strângere recomandat	25 Nm
Serie	TopCut
Suport	HSK-A 63
Răcire interioară	da

Tip produs

Portscula pentru freză cu
fixare pe filet și teșitoare