

Garant**Dorn din carbură conic lung, Coadă cilindrică, Pentru Ø capului de filetat D: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	210570 25
GTIN	4045197557841
Clasa articolului	21Z

Descriere**Execuție:**

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. **Bătaie radială ≤ 10 µm** datorită îmbinării feței conice cu fața plană.

Fără suprafață de antrenare (pentru prelucrarea HSC). **Toleranță = h6.**

Notă:

Adâncime maximă de frezare = $L_1 + l$; l = consultați dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.

Cheie de strângere = Cod 219987.

Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.

Reduceți datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

Descriere tehnică

Lungime utilă L_1	148 mm
Ø exterior d_1	24,8 mm
Ø cozii D_5 h6	32 mm
Pentru Ø capului de filetat D	25 mm
Moment de strângere recomandat	35 Nm
Lungimea totală L	210 mm
Serie	TopCut
Suport	Coadă cilindrică
Răcire interioară	da

Tip produs

Portscula pentru freză cu
fixare pe filet și teșitoare