

**Garant****Freză-disc cu arbore Lățime ap = 4 mm, Ø D: 63mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 218560 63     |
| GTIN               | 4045197462381 |
| Clasa articolului  | 210           |

**Descriere****Execuție:**

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

**Aplicație:**

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

**Piese de schimb:**

Cod 219948 (TX9; 2,0 Nm).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP9**.

Se pot achiziționa freze-disc cu Ø până la D = 200 mm.

**Descriere tehnică**

|   |       |
|---|-------|
| Lungimea totală L <sub>ges</sub>        | 50 mm |
| Ø gulerului d <sub>1</sub>              | 40 mm |
| Număr efectiv de tășuri Z <sub>ef</sub> | 4     |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Plăcuță amovibilă compatibilă                | SNHX                 |
| Ø orificiu prindere                          | 22 mm                |
| Ø tăişului D <sub>c</sub>                    | 63 mm                |
| Adâncime maximă de tăiere a <sub>e max</sub> | 10,5 mm              |
| Lungimea gulerului L <sub>1</sub>            | 15 mm                |
| Număr plăcuțe amovibile                      | 8                    |
| Tip de coadă                                 | cu alezaj            |
| Răcire interioară                            | nu                   |
| Schimbare sculă                              | PowerCard            |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                    | SN.. 1102            |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile     | 219948 (IP9; 2,0 Nm) |
| Tip produs                                   | Freză-disc           |

## Accesorii

|   |            |
|---|------------|
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP | 674252 9IP |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.                        | 219948     |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm           | 211750 2,2 |