

Garant**Freză-disc cu arbore Lățime ap = 5 mm, Ø D: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218562 50
GTIN	4045197462411
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

Aplicație:

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Piese de schimb:

Cod 219949 (TX9; 2,0 Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP9**.

Se pot achiziționa freze-disc cu Ø până la D = 200 mm.

Descriere tehnică

Ø tăişului D _c	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SNHX
Număr efectiv de tăişuri Z _{ef}	2

Adâncime maximă de tăiere $a_{e,max}$	8,5 mm
Lungimea gulerului L_1	15 mm
Ø gulerului d_1	32 mm
Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Ø orificiu prindere	16 mm
Număr plăcuțe amovibile	4
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	nu
Schimbare sculă	PowerCard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SN.. 1103
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Tip produs	Freză-disc

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219949
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2