



## Prelungitor IP44, Număr de prize:



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 081165        |
| GTIN               | 4007123647927 |
| Clasa articolului  | 08B           |

### Descriere

#### Execuție:

Cu întrerupător luminos de siguranță și socluri de priză rotite la 45°. Putere nominală de 3500 W (16 A).

Prize **protejate contra stropirii** cu capace rabatabile și inele de etanșare. Carcasă din plastic rezistentă la șocuri și cârlig stabil de agățare.

#### Funcționare:

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu  $\varnothing > 1$  mm, a se feri însă de scule și de sârme.

Lungimea cablului: 2 m

Clasă de protecție IP: IP 44

### Descriere tehnică

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Putere nominală (desfășurat) | 3500 W              |
| Întrerupător pornit/ oprit   | da                  |
| Clasă de protecție IP        | IP 44               |
| Alimentare cu energie        | Alimentare la rețea |
| Tip ștecă intrare            | F                   |
| Număr de prize               | 5                   |
| Lungime bară                 | 520 mm              |
| Structura cablului           | 3G1,5               |
| Clasa cablului               | H07RN-F             |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Lungimea cablului | 2 m         |
| Tip produs        | Prelungitor |