

Garant**Dorn din carbură conic scurt, Coadă cilindrică, Pentru Ø capului de filetat D: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	210569 10
GTIN	4045197557858
Clasa articolului	21Z

Descriere**Execuție:**

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. **Bătaie radială $\leq 10 \mu\text{m}$** datorită îmbinării feței conice cu fața plană.

Fără suprafață de antrenare (pentru prelucrarea HSC). **Toleranță = h6.**

Notă:

Adâncime maximă de frezare = $L_1 + l$; l = consultați dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.

Cheie de strângere = Cod 219987.

Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.

Reduceți datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

Descriere tehnică

Lungime utilă L_1	48 mm
Ø cozii D_s h6	16 mm
Pentru Ø capului de filetat D	10 mm
Ø exterior d_1	9,8 mm
Moment de strângere recomandat	5 Nm
Lungimea totală L	100 mm
Serie	TopCut
Suport	Coadă cilindrică

Răcire interioară	da
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare