

Yale

Dispozitiv hidraulic cu gheară ridicătoare YAM, Capacitate portantă: 15t



Date comandă

Numărul de comandă	086046 15
GTIN	4025092338851
Clasa articolului	08Y

Descriere

Execuție:

Ridicător de mașină cu dimensiuni compacte, sarcina poate fi ridicată atât cu gheara ridicătoare cât și cu capul. Stabilitate înaltă, pârghia de pompă poate fi rotită la 270° (nu Ref. 2).

Aplicație:

Ridicarea, centrarea și schimbarea poziției mașinilor sau sarcinilor asemănătoare precum și pentru lucrări generale de reparație și montaj.

Descriere tehnică

Revenire cu arc automată	nu
Înălțime	344 mm
Înălțimea cursei	140 mm
Lățime gheară	110 mm
Înălțime minimă de poziționare	33 mm
Greutate	53 kg

Lungime	321 mm
Lungime gheară	60 mm
Lățime	258 mm
Capacitate portantă maximă	15 t
Tip produs	Ridicător hidraulic de mașini