

Garant**Freză unghiulară la 90° Softcut® GARANT MTC, cu filet, Ø D / număr de dinți Z:
15,7/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215570 15,7/2
GTIN	4045197409188
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silențiozitate ridicată, precizie înaltă și capacitate mare de tăiere. **O nouă generație de freze unghiulare ultraperformante și plăcuțe amovibile cu geometrie de reducere a forței de așchiere pentru utilizare tip MTC în condiții stabile sau pentru mașini cu putere redusă.**

Aplicație:

Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oțeluri, precum și pentru oțelurile inoxidabile.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Notă:

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu raza mai mare de 2 mm, lăcașul pentru plăcuțe trebuie modificat.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Ø D ₁ h6	8,5 mm
Lungimea totală L _{ges}	26 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1335..
Ø tăişului D_c	15,7 mm
Ø D_2	12,7 mm
Filet de prindere M	M8
Număr de dinți Z	2
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	29,4 mm
Frezare circulară a găurii a_p	1,2 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	28,4 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	1,69 grad
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	10,2 mm
Serie	Softcut®
Ø D_3	12,7 mm
Tip de coadă	cu filet
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Freză circulară
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219826
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
	674252 8IP

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP
