

Garant

**Freză unghiulară la 90° Softcut® GARANT MTC, cu alezaj, Ø D / număr de dinți
Z: 50/7mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	215575 50/7
GTIN	4045197409379
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silențiozitate ridicată, precizie înaltă și capacitate mare de tăiere. **O nouă generație de freze unghiulare ultraperformante și plăcuțe amovibile cu geometrie de reducere a forței de așchiere pentru utilizare tip MTC în condiții stabile sau pentru mașini cu putere redusă.**

Aplicație:

Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oțeluri, precum și pentru oțelurile inoxidabile.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Notă:

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu raza mai mare de 2 mm, lăcașul pentru plăcuțe trebuie modificat.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1335..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Ø tăișului D_c	50 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Număr de dinți Z	7
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,39 grad
Frezare circulară a găurii a_p	1,8 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	44,5 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	97 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	98 mm
Serie	Softcut®
Ø D_3	47 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219826

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm

211750 2,2