

Garant**Freză unghiulară la 90° Softcut® GARANT, cu alezaj, Ø D / Zef: 40/4mm**

Date comandă

Numărul de comandă	215579 40/4
GTIN	4045197455314
Clasa articolului	210

Descriere

Execuție:

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silențiozitate ridicată, precizie înaltă și capacitate mare de tăiere. **O nouă generație de freze unghiulare ultraperformante și plăcuțe amovibile cu geometrie de reducere a forței de așchiere pentru utilizare tip MTC în condiții stabile** sau pentru **mașini cu putere redusă**.

Aplicație:

Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oțeluri, precum și pentru oțelurile inoxidabile.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Notă:

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu raza mai mare de 2 mm, lăcașul pentru plăcuțe trebuie modificat.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

A nu se utiliza pentru lucrările pe plan înclinat sau pătrundere circulară!

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu raza mai mare de 2 mm, lăcașul pentru plăcuțe trebuie modificat.

Descriere tehnică

Ø orificiu prindere	16 mm
---------------------	-------

Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	4
Lungimea totală L_{ges}	55 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1335..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Ø tăişului D_c	40 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p,max}$	39,5 mm
Serie	Softcut®
Număr plăcuțe amovibile	16
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219826
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP