

Garant**Burghiu suport HiPer-Drill, 12×D, Ø DC: 28mm****Date comandă**

Numărul de comandă	231620 28
GTIN	4045197688804
Clasa articolului	21S

Descriere**Execuție:**

- **Cele mai mari viteze de avans și performanțe maxime datorită materialului și geometriei plăcuței.**
- **Poziționare exactă a plăcuței datorită locașului prismatic și prindere sigură datorită găurii centrale.**
- **Precizie ridicată a concentricității în stare montată.**
- **Fixarea cozii pentru stabilitate optimă la utilizare.**

Canale lustruite.

Aplicație:

Utilizare în poziție verticală și rotativă. Pentru găuri cu o precizie de până la IT9.

Notă:

La cerere, se pot livra și alte dimensiuni de până la Ø 50,99 mm.

Șurubul de strângere trebuie înlocuit la fiecare a cincea schimbare a plăcuței.

Reduceți valorile pentru avans f cu 10 % și valorile v_c cu 40 %.

Pentru utilizarea în condiții de siguranță a burghiului, este necesară realizarea unei găuri de ghidare prelabile 1,5×D cu burghiul 231600, cu aceeași dimensiune și același tip ca ale plăcuței.

Executarea unei găuri de ghidare crește siguranța procesului.

Pentru atingerea concentricității optime vă rugăm să prindeți burghiul în mandrina hidraulică (de ex. Cod 302026 Ref. 20). Prindeți o parte cât mai mică din burghiu pentru a obține stabilitate optimă.

Pentru utilizarea în condiții de siguranță a burghiului, este necesară realizarea unei găuri de ghidare prelabile 1,5×D cu burghiul 231600, cu aceeași dimensiune și același tip ca ale plăcuței.

Executarea unei găuri de ghidare crește siguranța procesului.**Descriere tehnică**

Lungime utilă L_1	348 mm
---------------------	--------

Șurub de strângere	231999 15IP1 (5,7 Nm)
Ø cozii D _s	32 mm
Interval Ø D _c	28 - 28,99 mm
Lungimea cozii L _s	60 mm
Serie	HiPer-Drill
Număr de dinți Z	2
Lungimea totală L	449 mm
Execuție	12×D
Coadă tip	ISO 9766
Utilizare găurire	Condiționat găurire transversală
Utilizare găurire	Condiționat centruire oblică
Utilizare găurire	Condiționat găurire în set
Utilizare găurire	Condiționat ieșire oblică
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Șurub Torx Plus® Acționare 15IP	231999 15IP
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurub Torx Plus® Acționare 15IP1	231999 15IP1
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0