

Garant

**Freză unghiulară la 90° Softcut® GARANT MTC, cu alezaj, Ø D / număr de dinți
Z: 63/8mm**

**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 215575 63/8 |
| GTIN | 4045197409386 |
| Clasa articolului | 210 |

Descriere**Execuție:**

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silențiozitate ridicată, precizie înaltă și capacitate mare de tăiere. **O nouă generație de freze unghiulare ultraperformante și plăcuțe amovibile cu geometrie de reducere a forței de așchiere pentru utilizare tip MTC în condiții stabile sau pentru mașini cu putere redusă.**

Aplicație:

Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oțeluri, precum și pentru oțelurile inoxidabile.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Notă:

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu raza mai mare de 2 mm, lăcașul pentru plăcuțe trebuie modificat.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

| | |
|---|----------------------|
| Plăcuță amovibilă compatibilă | AP.. 1335.. |
| Ø tăişului D_c | 63 mm |
| Ø orificiu prindere | 27 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 219826 (8IP; 2,2 Nm) |
| Lungimea totală L_{ges} | 50 mm |
| Număr de dinți Z | 8 |
| Unghi de așezare cu înclinație α_{max} | 0,3 grad |
| Frezare circulară a găurii a_p | 1,7 mm |
| Lungime de așezare cu înclinație α_{max} | 57,5 mm |
| Frezare circulară a găurii Ø D_{min} | 123 mm |
| Frezare circulară a găurii Ø D_{max} | 124 mm |
| Serie | Softcut® |
| Ø D_3 | 60 mm |
| Tip de coadă | cu alezaj |
| Unghi de reglare κ | 90 grad |
| Utilizarea frezei | Frezare circulară |
| Utilizarea frezei | Frezare pe colț |
| Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată |
| Împărțirea tăişului | inegal |
| Răcire interioară | da |
| Strategie de așchiere | MTC |
| Schimbare sculă | PowerCard |
| Tip produs | Freză |

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP

674252 8IP

211750 2,2

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.

219826