

Yale

Cilindru universal YS, Forță de apăsare / cursă (t / mm): 10/150



Date comandă

Numărul de comandă	086060 10/150
GTIN	4025092150088
Clasa articolului	08Y

Descriere

Execuție:

Toate componentele montate și anexate corespund **seriei de norme metrice**, ceea ce simplifică în mod considerabil atât lucrările de montare și service, cât și achiziționarea pieselor de schimb.

Compatibilitate 100 % față de toate sistemele hidraulice la 700 bari.

Cilindrii universali se deosebesc printr-o **compatibilitate deosebită la sarcina laterală**, prezintă revenire cu arc și un singur ștuț pentru furtun cu cuplaj rapid.

Aplicație:

Pentru toate aplicațiile ce necesită o forță ridicată pentru dimensiuni reduse. Ideali pentru utilizarea în echipamente și în prese de atelier cu fixare în serie de fileturi metrice. **Pot fi utilizate în toate pozițiile.**

Livrare:

Racord de presiune 3/8-NPT. Livrarea se face gata de utilizare, inclusiv racord de cuplare, piesă de presare din oțel călit (poanson) și filet de fixare **fără** cabluri de legătură și adaptor.

Notă:

Sistemele închise sunt premontate din fabrică, umplute și dezaerate.

Pentru pompă hidraulică consultați Cod 086050, pentru furtun hidraulic Cod 086081, pentru manometru Cod 086087.

Descriere tehnică

Forță de presiune maximă	100 kN
--------------------------	--------

Înălțimea cursei	150 mm
Volumul de ulei	218 ml
Ø exterior al cilindrului	57 mm
Greutate	4,1 kg
Lungime constructivă strânsă	250 mm
Tip produs	Cilindru hidraulic

Accesorii

Furtun hidraulic HHC montat / umplut din fabrică Lungime 2 m	086081 2
Pompă manuală hidraulică HPS Număr de trepte / volumul rezervorului 2/2 l	086050 2/2
Furtun hidraulic HHC montat / umplut din fabrică Lungime 6 m	086081 6
Pompă manuală hidraulică HPS Număr de trepte / volumul rezervorului 2/0,7 l	086050 2/0,7
Pompă manuală hidraulică HPS Număr de trepte / volumul rezervorului 2/4 l	086050 2/4
Furtun hidraulic HHC montat / umplut din fabrică Lungime 1 m	086081 1
Furtun hidraulic HHC montat / umplut din fabrică Lungime 3 m	086081 3
Pompă manuală hidraulică HPS Număr de trepte / volumul rezervorului 1/0,7 l	086050 1/0,7