

## Cablu de prelungire, 250 V, Tip: 15B



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 081182 15B    |
| GTIN               | 4003644002290 |
| Clasa articolului  | 08B           |

### Descriere

#### Execuție:

**Aprobate pentru utilizarea în aer liber și în încăperi umede (IP44).** Pentru utilizare dură, rezistent la uleiuri și acizi, cu suprafață netedă, rezistentă la uzură.

**Cablu armat PU foarte flexibil H07BQ-F 3G1,5.**

#### Funcționare:

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu  $\varnothing > 1$  mm, a se feri însă de scule și de sârme.

### Descriere tehnică

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Structura cablului         | 3G1,5               |
| Materialul cablului        | Cablu Panzer        |
| Tip                        | 15B                 |
| Clasa cablului             | H07BQ-F             |
| Lungimea cablului          | 15 m                |
| Clasă de protecție IP      | IP 44               |
| Alimentare cu energie      | Alimentare la rețea |
| Tip ștecăr intrare         | F                   |
| Caracteristici nume produs | 250 V               |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Tensiune de rețea | 250 V               |
| Tip produs        | Cablu de prelungire |

---

## Accesorii

|   |           |
|---|-----------|
| Sistem de suspendare pentru cabluri CableFix Tip L  | 081191 L  |
| Sistem de suspendare pentru cabluri CableFix Tip S  | 081191 S  |
| Sistem de suspendare pentru cabluri CableFix Tip XL | 081191 XL |