

Garant**Freză-disc cu arbore Lățime ap = 5 mm, Ø D: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218562 125
GTIN	4045197647573
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

Aplicație:

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Piese de schimb:

Cod 219949 (TX9; 2,0 Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP9**.

Se pot achiziționa freze-disc cu Ø până la D = 200 mm.

Descriere tehnică

Ø gulerului d ₁	70 mm
Lungimea totală L _{ges}	50 mm
Număr efectiv de tășuri Z _{ef}	6

Adâncime maximă de tăiere $a_{e\max}$	23,7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1103
Ø tăişului D_c	125 mm
Ø orificiu prindere	40 mm
Număr plăcuțe amovibile	12
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	nu
Schimbare sculă	PowerCard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SN.. 1103
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Tip produs	Freză-disc

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219949