

**HELI3MILL Freză, Coadă cilindrică, Ø DC / număr de dinți Z: 25/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	226480 25/3
GTIN	7291075313901
Clasa articolului	19D

Descriere**Execuție:**

Sistem de frezare a colțurilor, fiabil din punct de vedere al procesului, pentru o gamă largă de aplicații. Versiuni în două dimensiuni de sistem cu lungimi ale tăișului de 10 și 15 mm. Inserțiile de trigon din scaun, susținute optim, garantează umerii la 90°. Ideal pentru operațiunile de găurire, frezare circulară și prelucrare înclinată.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Descriere tehnică

Lungime activă L_1	25 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	46,4 mm
Număr de dinți Z	3
\varnothing tăișului D_c	25 mm
\varnothing cozii D_s h6	25 mm
Serie	HELI3MILL
$\varnothing D_3$	21 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	159,9 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	49 mm
Frezare circulară a găurii a_p	3,4 mm

Lungimea totală L_{ges}	120 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TP..1003..
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	2,9 grad
Denumirea producătorului	HM390 ETP D25-3-C25-10
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 1	229695 1
---------------------------------------------------------	----------