

**SYHU 0704ADN-P, IC28, Tip: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	222510 ALU
GTIN	7291075311822
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Tăiș interschimbabil bilateral cu 8 muchii așchietoare. Teșitură plană pentru calități înalte ale suprafețelor Unghi de așchiere pozitiv pentru o spargere optimă a așchiilor.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Valori de referință pentru $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p_{max}} = 4,6 \text{ mm}$.

Descriere tehnică

Grosime plăcuță E	4,76 mm
Avans f_z per dinte	0,25 mm
Rază la colț	0,8 mm
Serie	DOVEIQMILL
Geometrie	ADN-P
Denumirea producătorului	IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SYHU 0704ADN-P
Categorie	IC28
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tăișuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo PI	recomandat	500 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	480 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	400 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		