



LOGIQ4FEED Freză cu avans mare, Coadă Weldon, Ø DC / număr de dinți Z: 16/2



Date comandă

Numărul de comandă	221101 16/2
GTIN	7291075392746
Clasa articolului	19D

Descriere

Execuție:

Sistem inovator de frezare cu avans mare pentru o degroșare eficientă - în special pentru prelucrarea cavităților adânci, de exemplu, în fabricarea de scule și matrițe, precum și în industria aerospațială. Tăișul interschimbabil are o muchie de tăiere secundară care garantează o performanță de tăiere mai mare atunci când se plonjează la un unghi.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	XNMU040310..
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	24,6 mm
Lungimea totală L _{ges}	110 mm
Ø cozii D _s h6	20 mm
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	17 grad
Ø D ₃	8,6 mm
Frezare circulară a găurii a _p	0,8 mm
Ø tăișului D _c	16 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	4,3 grad

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	31 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Lungime activă L_1	50 mm
Număr de dinți Z	2
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	11,97 mm
Denumirea producătorului	FFX4 ED16-2-050-W20-04
Tip de coadă	Coadă Weldon
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiat

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 2	229695 2
---	----------