



## NEODO Freză frontală/unghiulară, Coadă cilindrică, Ø DC / număr de dinți Z: 25/3mm



### Date comandă

Numărul de comandă	225750 25/3
GTIN	7291075481617
Clasa articolului	19D

### Descriere

#### Execuție:

Sistem de frezare extrem de eficient pentru înfruntarea și frezarea umerilor la 90°. Pentru degroșare și prefinisare, în special a materialelor din oțel și fontă. Rentabilă datorită celor 8 tășuri pro plăcuță amovibilă. Așezarea extrem de stabilă a inserției într-un scaun de inserție în formă de coadă de rândunică.

#### Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

### Descriere tehnică

Lungime activă $L_1$	35 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	5 mm
Ø tăişului $D_c$	25 mm
Număr de dinți Z	3
Serie	NEODO
Lungimea totală $L_{ges}$	120 mm
Ø cozii $D_s$ h6	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SZ.U0804..
Denumirea producătorului	S890 ESZ D25-3-C25-R08

Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare unghiulară
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 3	229696 3
--	----------