



## NEODO Freză frontală/unghiulară, Coadă cilindrică, Ø DC / număr de dinți Z: 32/4mm



### Date comandă

Numărul de comandă	225750 32/4
GTIN	7291075481624
Clasa articolului	19D

### Descriere

#### Execuție:

Sistem de frezare extrem de eficient pentru înfruntarea și frezarea umerilor la 90°. Pentru degroșare și prefinisare, în special a materialelor din oțel și fontă. Rentabilă datorită celor 8 tășuri pro plăcuță amovibilă. Așezarea extrem de stabilă a inserției într-un scaun de inserție în formă de coadă de rândunică.

#### Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod**229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

### Descriere tehnică

Ø cozii D <sub>s</sub> h6	32 mm
Ø tăişului D <sub>c</sub>	32 mm
Serie	NEODO
Lungime activă L <sub>1</sub>	45 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SZ.U0804..
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	130 mm
Număr de dinți Z	4
Adâncime maximă de aşchiere a <sub>p,max</sub>	5 mm
Denumirea producătorului	S890 ESZ D32-4-C32-R08

Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare unghiulară
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 3	229696 3
--	----------