

**Freză-disc cu alezaj HELISLOT Cu flanșă, Ø DC / Zeff: 100/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227712 100/10
GTIN	7291075311235
Clasa articolului	19D

**Descriere****Execuție:**

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalajați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Descriere tehnică**

Lungimea gulerului $L_1$	26,5 mm
Număr plăcuțe amovibile	10
Adâncime maximă de tăiere $a_{e\max}$	26 mm
Serie	HELISLOT
Ø tăişului $D_c$	100 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	40 mm

Număr efectiv de tășuri $Z_{ef}$	10
Ø orificiu prindere	27 mm
Lățime fantă $a_p$	14 mm
Denumirea producătorului	FDN D100-14-27-XN13
Tip de coadă	cu alezaj
Tip produs	Freză-disc

## Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	229697 1
--------------------------	----------