

**Freză-disc cu alezaj HELISLOT Cu flanșă, Ø DC / Zeff: 125/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227712 125/12
GTIN	7291075311228
Clasa articolului	19D

Descriere**Execuție:**

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalajați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Descriere tehnică

Ø orificiu prindere	32 mm
Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	12
Număr plăcuțe amovibile	12
Adâncime maximă de tăiere $a_{e,max}$	33 mm
Lungimea totală L_{ges}	45 mm
Serie	HELISLOT

Lungimea gulerului L_1	30,5 mm
\varnothing tăișului D_c	125 mm
Lățime fantă a_p	14 mm
Denumirea producătorului	FDN D125-14-32-XN13
Tip de coadă	cu alezaj
Tip produs	Freză-disc

Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	229697 1
--------------------------	----------